

Fächerscheibe Zirkon – Glasfaserteller **STANDARD**line

- Gute Abtragsleistung und Lebensdauer
 - Zirkoniumkorn
- Ideales Preis/Leistungsverhältnis

Einsatzbereiche:



- Schleifen von Stahl, Baustahl, Edelstahl, Werkzeugstahl, Guss und Nichteisenmetallen
- Ideal für Schweißnähte

Verarbeitungshinweise:

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung: Brille, Handschuhe, Gehörschützer, Arbeitsschuhe und eine Staubmaske
- Verwenden Sie keine beschädigten Scheiben
- Berücksichtigen Sie die maximale Geschwindigkeit der Scheibe
- Schutzhaube vom Winkelschleifer verwenden
- Wenden Sie keine übermäßige Kraft an
- Fixieren Sie das Werkstück richtig

Technische Daten

| | |
|-----------------|--------------|
| Kornart | Zirkonkorund |
| Bindung | Kunstharz |
| Material Teller | Glasgewebe |



| Artikelbezeichnung | Ø außen | Körnung | Wölbung | Ø Bohrung | VPE Stück | Artikel-Nr. |
|--------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|
| Schleifmopteller | 115 mm | P 40 | 10 ° | 22,23 mm | 10 | 183782 |
| Schleifmopteller | 115 mm | P 60 | 10 ° | 22,23 mm | 10 | 183783 |
| Schleifmopteller | 115 mm | P 80 | 10 ° | 22,23 mm | 10 | 183784 |
| Schleifmopteller | 125 mm | P 40 | 10 ° | 22,23 mm | 10 | 183786 |
| Schleifmopteller | 125 mm | P 60 | 10 ° | 22,23 mm | 10 | 183787 |
| Schleifmopteller | 125 mm | P 80 | 10 ° | 22,23 mm | 10 | 183788 |